

Priz MSSD-E

Ürün numarası: 14098

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj türü	merkezi vidalı M3 solenoid valf üzerinde
Montaj konumu	herhangi bir
Ürün ağırlığı	8 g
Elektrik bağlantısı 1	Açılı soket, kare tasarım, 3 kutuplu, form C
Elektrik bağlantısı 2	Vidalı terminal
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V...300 V
Çalışma gerilimi aralığı AC	0 V...250 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	6 A
Kablo bağlantısı	Sf7
Kablo çapı	6 mm...8 mm
Bağlantı kesiti	0.75 mm ²
Koruma türü	IP65
Ortam sıcaklığı	-25 °C...90 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Kirlenme derecesi	3
Gövde malzemesi	PA takviyeli
Gövde rengi	siyah
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR