


**Vantuz**  
**VAS-125-3/8-SI-B**  
Ürün numarası: 1415120

**FESTO**



**Veri sayfası**

| Özellik                                  | Değer                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Vantuz yükseklik kompanzatorü            | 6 mm                                                           |
| Nominal genişlik                         | 7 mm                                                           |
| Vantuz çapı                              | 125 mm                                                         |
| Vantuz hacmi                             | 79.1 cm <sup>3</sup>                                           |
| Bağlantı konumu                          | üst                                                            |
| Montaj konumu                            | herhangi bir                                                   |
| Vantuz biçimi                            | yuvarlak yassı                                                 |
| Çalışma basıncı                          | -0.095 MPa...0 MPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Nominal çalışma basıncı                  | -0.07 MPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                            |
| İşletim ortamı                           | ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] dayalı atmosferik hava                |
| Korozyon direnci sınıfı KBK              | 2 - orta derece korozyona maruziyet                            |
| LABS uygunluğu                           | VDMA24364 Zone III                                             |
| Gıdaya uygunluk                          | bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi                           |
| Ortam sıcaklığı                          | -40 °C...200 °C                                                |
| Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti | 700 N                                                          |
| Ürün ağırlığı                            | 214 g                                                          |
| Montaj türü                              | vakum bağlantısı üzerinden                                     |
| Vakum portu                              | G3/8                                                           |
| Renk                                     | şeffaf                                                         |
| Shore sertliği                           | 60 +/- 5                                                       |
| Vida dişli muylu malzemesi               | Dövme alüminyum alaşım                                         |
| Malzeme hakkında not                     | RoHS uyumlu                                                    |
| Vantuz malzemesi                         | VMQ (silikon)                                                  |