

# Paralel Kit EAMM-U-60-D40-42B/C-91-S1

Ürün numarası: 1430735

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                    | Değer              |
|----------------------------|--------------------|
| Boyut                      | 60                 |
| Montaj konumu              | herhangi bir       |
| Redüktör oranı             | 1:1                |
| Maks. devir                | 6000 1/min         |
| LABS uygunluğu             | VDMA24364 Zone III |
| Depolama sıcaklığı         | -25 °C...60 °C     |
| Bağıl nem                  | %0 - 95            |
| Koruma türü                | IP65               |
| Ortam sıcaklığı            | -10 °C...60 °C     |
| Kütle atalet momenti       | 26.7 000065        |
| Boşta çalışma tahrik torku | 0.07 Nm            |
| Aktarılabılır tork         | 3 Nm               |
| Ürün ağırlığı              | 1130 Gram          |
| Aktüatör arayüz kodu       | D40B               |
| Arayüz kodu motor In       | 42B<br>42C         |
| Malzeme hakkında not       | RoHS uyumlu        |