


# Paralel kit EAMM-U-86-D60-52B/C-102-S1

Ürün numarası: 1431381

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	86
Montaj konumu	herhangi bir
Redüktör oranı	1:1
Maks. devir	5000 1/min
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP65
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	175 000065
Boşta çalışma tahrik torku	0.25 Nm
Aktarılabılır tork	9.5 Nm
Ürün ağırlığı	2540 Gram
Aktüatör arayüz kodu	D60B
Arayüz kodu motor In	52B 52C
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu