


# Paralel kit EAMM-U-110-D60-62B-120-S1

Ürün numarası: 1431443

FESTO

Elektrikli sürücüler için uygundur.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	110
Montaj konumu	istenildiği gibi
Max. Devir	5.000 1/min
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Kütle atalet momenti	799 kgmm <sup>2</sup>
Yüksüz itme torku	0,3 Nm
Aktarılabılınir dönüş momenti	25 Nm
Ürün ağırlığı	5.270 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun