

Step motor EMMS-ST-28-L-S

Ürün numarası: 1451384

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Ortam sıcaklığı	-10 °C...50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Bağıl nem	% 0 - 85
Karşılık geldiği norm	IEC 60034
Yalıtım koruma sınıfı	B
EN 60034-1'e göre termal sınıf	B
EN 60034-1'e göre boyutlandırma sınıfı	S1
Koruma türü	IP65
Elektrik bağlantı teknolojisi	Soket
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ruhsat	RCM işareti c UL us - Tanınan (OL)
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
Nominal çalışma gerilimi DC	48 V
Durdurma momenti motor	0.09 Nm
Maks. devir	6000 1/dak
Tam adımda adım açısı	1.8 drc
Adım açısı toleransı	±% 5
Motor nominal akımı	1.4 A
Gerilim sabiti faz	6 mVdak
Faz sargı direnci	2.3 Ohm
Tek faz başına sargı endüktans fazı (zincirlenmemiş)	1.4 mH
Rotor kütle atalet momenti	0.018 kgcm ²
Toplam tahrik çıkış atalet momenti	0.018 kgcm ²
Ürün ağırlığı	268 g
İzin verilen eksenel mil yükü	7 N
İzin verilen radyal mil yükü	20 N