



# Kodlayıcı hattı NEBM-M12G8-E-1.5-LE8

Ürün numarası: 1451586

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                       | Değer                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Kablo tanımı                                  | levha tutucusuz                      |
| Elektrik bağlantısı 1, işlev                  | Saha cihazı tarafı                   |
| Elektrik bağlantısı 1, tasarım                | yuvarlak                             |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü          | Soket                                |
| Elektrik bağlantısı 1, kablo çıkışı           | düz                                  |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi   | M12x1, EN 61076-2-101'e göre A kodlu |
| Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı     | 8                                    |
| Elektrik bağlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar | 8                                    |
| Elektrik bağlantısı 2, işlev                  | Kontrol tarafı                       |
| Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü          | Kablo                                |
| Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi   | açık uç                              |
| Elektrik bağlantısı 2, kutup/damar sayısı     | 8                                    |
| Elektrik bağlantısı 2, dolu kutuplar/damarlar | 8                                    |
| Çalışma gerilimi aralığı DC                   | 0 V...30 V                           |
| Nominal çalışma gerilimi DC                   | 24 V                                 |
| Çalışma gerilimi aralığı AC                   | 0 V...30 V                           |
| Nominal çalışma gerilimi AC                   | 24 V                                 |
| Blendaj                                       | evet                                 |
| Kablo uzunluğu                                | 1.5 m                                |
| Kablo özelliği                                | Enerji zincirleri için uygun         |
| Bükülme yarıçapı, esnek kablo döşeme          | 68 mm                                |
| Kablo çapı                                    | 6.8 mm                               |
| Kablo yapısı                                  | 4 x 2 x 0,14 mm <sup>2</sup>         |
| İletkenin nominal kesiti                      | 0.14 mm <sup>2</sup>                 |
| Damar uçları                                  | Kablo pabucu                         |
| Koruma türü                                   | IP65                                 |
| Koruma türüne ilişkin not                     | monte edilmiş durumda                |
| Ortam sıcaklığı                               | -40 °C...80 °C                       |
| Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı          | -5 °C...80 °C                        |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)             | AB RoHS direktifine göre             |

| Özellik                             | Değer                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre |
| LABS uygunluğu                      | VDMA24364-B2-L                             |
| Malzeme hakkında not                | RoHS uyumlu                                |
| Kablo kılıfı malzemesi              | TPE-U(PUR)                                 |
| Kablo kılıfının rengi               | gri                                        |