

Kaplin
EAMD-28-22-14-10X12
Ürün numarası: 1453861

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Tutucu çapı 1	14 mm
Tutucu çapı 2	10 mm
Boyut	28
Nominal uzunluk	22 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	8000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Ortam sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	3.5 kgmm ²
Aktarılabılır tork	9 Nm
Ürün ağırlığı	43 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu