


Eksenel kit EAMM-A-R38-40G

Ürün numarası: 1456623

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal uzunluk	37 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	8000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	3.2 kgmm ²
Aktarılabılır tork	4.4 Nm
Ürün ağırlığı	330 g
Aktüatör arayüz kodu	R38
Arayüz kodu motor In	40G
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu