

Baęlama kovanı
EAMH-86-14-C27.3-P
Ürün numarası: 1459337

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Boyut	86
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	5000 1/dak
LABS uygunluęu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklıęı	-25 °C...60 °C
Baęıl nem	%0 - 95
Ortam sıcaklıęı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	8.74 kgmm ²
Ürün aęırlıęı	103 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu