


Motor flanşı EAMF-A-38A-40G

Ürün numarası: 1460097

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---------------------------|----------------|
| Montaj konumu | herhangi bir |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Depolama sıcaklığı | -25 °C...60 °C |
| Bağıl nem | %0 - 95 |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Ürün ağırlığı | 148 g |
| Arayüz kodu motor In | 40G |
| Kaplin yuvası arayüz kodu | 38A |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |