


**Motor flanşı**  
**EAMF-A-48C-60G/H**  
Ürün numarası: 1460111

**FESTO**



**Veri sayfası**

| Özellik                   | Değer          |
|---------------------------|----------------|
| Montaj konumu             | herhangi bir   |
| LABS uygunluğu            | VDMA24364-B2-L |
| Depolama sıcaklığı        | -25 °C...60 °C |
| Bağıl nem                 | %0 - 95        |
| Ortam sıcaklığı           | -10 °C...60 °C |
| Ürün ağırlığı             | 224 g          |
| Arayüz kodu motor ln      | 60G<br>60H     |
| Kaplin yuvası arayüz kodu | 48C            |
| Malzeme hakkında not      | RoHS uyumlu    |