


Paralel kit EAMM-U-145-D80-140A-188

Ürün numarası: 1465530

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|----------------------------|------------------------|
| Boyut | 145 |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Redüktör oranı | 1:1 |
| Maks. devir | 4000 1/dak |
| LABS uygunluğu | VDMA24364 Zone III |
| Depolama sıcaklığı | -25 °C...60 °C |
| Bağıl nem | %0 - 95 |
| Koruma türü | IP40 |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Kütle atalet momenti | 2270 kgmm ² |
| Boşta çalışma tahrik torku | 2 Nm |
| Aktarılabılır tork | 50 Nm |
| Ürün ağırlığı | 11900 g |
| Aktüatör arayüz kodu | D80B |
| Arayüz kodu motor In | 140A |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |