


Elektro-Silindir EPCO-25- -

Ürün numarası: 1470874

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	25
Strok	50 mm...300 mm
Strok rezervi	0 mm
Ters çevirme boşluğu	0,1 mm
Tam adımda adım açısı	1,8 drc
Adım açısı toleransı	±% 5
Piston milinin maks. dönüş açısı +/-	1,5 drc
Montaj konumu	herhangi bir
Motor türü	Step motor
Tasarım	Elektro-silindir küresel vidalı milli silindir ile
Mil tipi	Bilyalı vida mil tahriği
Maks. ivmelenme	10 m/s ²
Tekrarlama hassasiyeti	±0,02 mm
Devreye girme süresi	100%
Yalıtım koruma sınıfı	B
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Motor nominal akımı	3 A
Ruhsat	RCM işareti c UL us - Tanınan (OL)
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Bağıl nem	% 0 - 85 yoğuşmayan
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	0 °C...50 °C
Son konumlarda darbe enerjisi	0.0002 j
Elektrik bağlantı teknolojisi	Soket

Özellik	Değer
Montaj türü	dışı dış ile aksesuarlarla
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kapak malzemesi	Dövme alüminyum alaşım pürüzsüz eloksallı
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım sürgülü eloksallı
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımli paslanmaz çelik
Mil somunu malzemesi	Çelik
Mil malzemesi	Rulman çeliği
Silindir borusu malzemesi	Dövme alüminyum alaşım sürgülü eloksallı