

Hidrolik yastıklama silindiri


YDR-20-25

Ürün numarası: 14901

FESTO

Silindirik tasarım.

Darbe emicisi kısa bir süre için baskı altına alınır (30 saniye veya daha az) normal konumuna dönmek için 0.4 saniye gerekir. 6 saate kadar daha uzun sürelerde baskı altına alınır geri dönme konumunun süresi 1 saniye sürebilir.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|-------------------------------------|
| Büyükük | 20 |
| Strok | 25 mm |
| Yastıklama | ayarlanabilir sert katarkeristik |
| Geriyeye dönme süresi kısa | 0,4 s |
| Geriyeye dönme süresi uzun | 1 s |
| Çevre sıcaklığı | 0 ... 80 °C |
| Strok başına max.enerji emme değeri | 62,5 J |
| Saat başına max.enerji emme değeri | 54.000 J |
| Max. Geriyeye kalan enerji | 0,32 J |
| Ürün ağırlığı | 460 g |
| Bağlantı şekli | Kontra somunlu |
| Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi | NBR |
| Gövde için malzeme bilgisi | Çelik Galvaniz kaplı |