


Motor flanşı EAMF-A-38A-67A

Ürün numarası: 1490100

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	178 Gram
Arayüz kodu motor In	67A
Kaplin yuvası arayüz kodu	38A
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu