


Ara Pozisyonlama Modülü DADM-EP-G6-10

Ürün numarası: 1492072

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	10
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	zorunlu hareket dizesi
Konum algılama	yaklaşım sensörü için
Çalışma basıncı	3 bar...6 bar
Maks. çarpma hızı	0.8 m/sn
Maks. dönüş süresi	150 ms
Tekrarlama hassasiyeti	±0,02 mm
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Maks. durdurma kuvveti	500 N
Ürün ağırlığı	154 g
Montaj türü	geçiş deliği ve merkezleme parçası ile
Pnömatik bağlantı	M3
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	PU
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Kol malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik