

Standart silindir

DNU-63- -PPV-A-S26

Ürün numarası: 14928


FESTO

As per ISO 15552, with profile cylinder barrel, for proximity sensing, with adjustable cushioning at both ends.

Eski model: 2008 yılına kadar elde edilebilir



Temsili örnek



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	1 ... 2.000 mm
Piston çapı	63 mm
Piston kolu dişi	M16x1,5
Standarda dayalı	ISO 6431
Yastıklama	PPV: Pneumatic cushioning adjustable at both ends
Montaj konumu	istenildiği gibi
Piston kolu ucu	Erkek dış
Tasarım yapısı	Piston Piston kolu
Konum algılama	For proximity sensor
Versiyonlar	S2: çift piston kollu S6: max 120 °C ortam sıcaklığına dayanıklı sızdırmazlık elemanlı
Çalışma basıncı	0,4 ... 12 bar
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	Kurutulmuş hava, yağlı veya yağsız
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	-10 ... 150 °C
Müsaade edilebilirlik	Germanischer Lloyd
Yastıklama boyu	23 mm
6 bar' daki teorik çekme kuvveti	1.601 N
6 bar' da teorik itme kuvveti	1.601 N
Bağlantı şekli	Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı	G3/8
Kapak için malzeme bilgisi	Alüminyum
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	TPE-U(PU)
Piston kolu için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı çelik
Silindir profili için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama