


## Sayıcı PZA-A-B

Ürün numarası: 14992

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                               | Değer                                                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tasarım                               | pnömatik tahrikli mekanik akış sayacı                              |
| Geri alma türü                        | Manuel düğme veya pnömatik sinyal                                  |
| Gösterge                              | 6 haneli                                                           |
| Tahrik basınç düşüşü                  | 0,2 ± 0,1 bar                                                      |
| Sıfırlama basınç düşüşü               | 0,15 ± 0,1 bar                                                     |
| Tahrik tepki basıncı                  | 0,6 ± 0,2 bar                                                      |
| Tepki basıncı geri dönüş              | 0,6 ± 0,2 bar                                                      |
| Çalışma basıncı                       | 2 bar...8 bar                                                      |
| Minimum geri dönüş basıncı            | 2 bar                                                              |
| Tahrik minimum pals süresi            | 10 ms                                                              |
| Sıfırlama minimum pals süresi         | 180 ms                                                             |
| Minimum duraklama süresi tahrik       | 15 ms                                                              |
| Minimum duraklama süresi sıfırlama    | 50 ms                                                              |
| Patlamaya karşı koruma                | Zone 1 (ATEX)<br>Zone 2 (ATEX)<br>Zone 21 (ATEX)<br>Zone 22 (ATEX) |
| İşletim ortamı                        | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava                     |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün değil                                         |
| LABS uygunluğu                        | VDMA24364-B1/B2-L                                                  |
| Ortam sıcaklığı                       | -10 °C...60 °C                                                     |
| Ürün ağırlığı                         | 155 g                                                              |
| Montaj türü                           | geçiş deliği ile                                                   |
| Pnömatik bağlantı                     | M5                                                                 |
| Gövde malzemesi                       | ABS                                                                |