


Flanş bağlantısı EAHH-V2-100-R1

Ürün numarası: 1502307

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	100
Standarda dayalı	ISO 15552
Korozyon direnci sınıfı KBK	3 - yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Kütle oranı olarak %5'ten fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz. Çeliklerdeki nikel, akımsız nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, teller, elektrik konnektörleri ve bobinler dahil değildir
Temiz oda sınıfı	Statik monte eleman, ISO 14644-1 uyarınca anlamlı bir değerlendirme mümkün değil
Maks. yük kapasitesi	17 kN
Ürün ağırlığı	1880 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Plaka malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Vida malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik