

Zamanlayıcı PZVT-300-SEC

Ürün numarası: 150239

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	pnömatik tahrikli mekanik akış sayacı
Kapatma basıncı	0.1 bar
Çalışma basıncı	2 bar...6 bar
Devreye girme basıncı	1.6 bar
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	50 l/dak
Ayarlanabilir gecikme süresi	20 sn...300 sn
Ayar doğruluğu	± 6 s
Sıfırlama için duraklama süresi	200 ms
Zaman ayarı tekrarlama hassasiyeti	± 3 s
Patlamaya karşı koruma	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün değil
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Koruma türü	IP54 koruyucu kapaklı ve panel çerçevesi IEC 60529'a göre
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	45 g
Montaj türü	Ön panel montajı
Pnömatik bağlantı	Dişi dış M5
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	ABS