


Vakum anahtarı VPEV-1/8

Ürün numarası: 150261

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---------------------------------------|---|
| Karşılık geldiği norm | EN 60947-5-1 |
| Ruhsat | CCC |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | AB düşük gerilim yönergesine göre |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre |
| Patlamaya karşı koruma | Sertifikadaki notu dikkate alın Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX) |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Ölçme büyüklüğü | Bağıl basınç |
| Ölçüm metodu | Pnömatik-elektrikli basınç dönüştürücü |
| Basınç ölçüm aralığı | -0.1 MPa...0.16 MPa -1 bar...1.6 bar -14.5 psi...23.2 psi |
| Çalışma basıncı | -0.1 MPa...0.16 MPa -1 bar...1.6 bar |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Akışkan sıcaklığı | -20 °C...80 °C |
| Ortam sıcaklığı | -20 °C...80 °C |
| Anahtarlama elemanı işlevi | Değiştirici |
| Maks. anahtarlama frekansı | 3 Hz |
| Maks. anahtarlama çıkış gerilimi AC | 250 V |
| Maks. anahtarlama çıkış gerilimi DC | 125 V |
| Maks. çıkış akımı | 5000 mA |
| Minimum yük akımı | 24 V'ta 1 mA 10 V'ta 10 mA 5V'de 100 mA |
| Kullanım kategorisi endüktif yük | AC-14 DC-13 |
| Ohmik yük kullanım kategorisi | AC-12 DC-12 |

| Özellik | Değer |
|--|---|
| Elektrik bağlantısı | A formu Soket DIN 43650'ye göre kare tasarım |
| Montaj türü | geçiş deliği ile |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Pnömatik bağlantı | G1/8 |
| Ürün ağırlığı | 240 g |
| Gövde malzemesi | Dövme alüminyum alaşım |
| Anahtarlama kontağı malzemesi | Gümüş |
| Anahtarlama durumu göstergesi | Sarı LED |
| Eşik değerlerin ayar aralığı | -0.95 bar...-0.2 bar |
| Dönüşümden sonra eşik değerleri aralığını ayarlama | 0.16 bar...1.6 bar |
| Koruma türü | IP65 |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |