

Kartuş Silindir EGZ-16-5

Ürün numarası: 15039

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Strok	5 mm
Piston çapı	16 mm
Sönümlleme	sönümlleme yok
Montaj konumu	herhangi bir
Çalışma şekli	baskılayan tek etkili
Tasarım	Piston Piston mili Silindir boru
Konum algılama	Yok
Varyantlar	tek taraflı piston mili
Çalışma basıncı	2 bar...8 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Ester yağı < 0,1 mg/m ³ , ISO 8573-1:2010'a göre [-:-:2]
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Tahrik montajının sıkma torku	50 Nm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet	109 N
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme	109 N
Montaj türü	Erkek diş ile kilit somunu ile isteğe bağlı olarak:
Pnömatik bağlantı	M5
Kapak malzemesi	POM
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	TPE-U(PU)
Gövde malzemesi	Pirinç nikel kaplı
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımlı çelik