


Yaklaşım sensörü|Silindir Sensörü SIES-V3B-NS-S-L

Ürün numarası: 150490

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Karşılık geldiği norm	EN 60947-5-2
Ruhsat	RCM işareti c UL us - Listelenmiş (OL)
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre
Nominal anahtarlama mesafesi	2 mm
Garantili anahtarlama mesafesi	1.6 mm
Azaltma faktörleri	Alüminyum = 0,45 Paslanmaz çelik parça 18/8 = 0,7 Bakır = 0,3 Pirinç = 0,5 Çelik parça 37 = 1,0
Ortam sıcaklığı	-25 °C...85 °C
Tekrarlama hassasiyeti	0.1 mm
Anahtarlama çıkışı	NPN
Anahtarlama elemanı işlevi	Normalde açık kontak
Maks. anahtarlama frekansı	1200 Hz
Maks. anahtarlama frekansı DC	1200 Hz
Sıcaklığa bağlı olarak maksimum çıkış akımı	<= 50 °C'de 200 mA <= 85 °C'de 150 mA
Gerilim düşüşü	3.2 V
Kısa devre dayanımı	saat ayarı
Çalışma gerilimi aralığı DC	10 V...30 V
Artakalan dalgalanma	% 10
Boşta çalışma akımı	30 mA
Ters polarite koruması	tüm elektrik bağlantıları için
Elektrik bağlantısı	3 kutuplu M8x1 Soket
Boyut	15x20x30 mm
Montaj türü	geçiş deliği ile aynı hizada
Ürün ağırlığı	120 g
Gövde malzemesi	Çinko pres döküm
Anahtarlama durumu göstergesi	Sarı LED

Özellik	Değer
Koruma türü	IP67
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ek sensör bilgilerinin seçimi	Özel tasarım
Elektrik çıkışı	NPN
Sensör modeli seçimi	Standart