


Yaklaşım sensörü|Silindir Sensörü SMEO-1-S-24-B

Ürün numarası: 150847

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	Blok yapı türü
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Ölçme büyüklüğü	Pozisyon
Ölçüm prensibi	manyetik Reed
Ortam sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Tekrarlama hassasiyeti	0.2 mm
Anahtarlama çıkışı	iki kutuplu temasa dayalı
Anahtarlama elemanı işlevi	Normalde açık kontak
Açma süresi	0.5 ms
Maks. anahtarlama frekansı	500 Hz
Maks. çıkış akımı	1 A
Maks. anahtarlama gücü AC	27 VA
Maks. anahtarlama kapasitesi DC	27 W
Kısa devre dayanımı	hayır
Aşırı yük dayanımı	mevcut değil
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V...30 V
Ters polarite koruması	hayır
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Soket
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	M8x1, EN 61076-2-104'e göre A kodlu
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	3
Elektrik bağlantısı 1, montaj türü	Geçmeli kilit Vida kilidi döndürülemez
Elektrik bağlantısı 1, uyumlu montaj tipi	Geçmeli kilitle uyumlu Döndürülebilir vida kilidiyle uyumlu
Çıkış yönü bağlantı	uzunlamasına
Montaj türü	aksesuarlarla
Montaj konumu	herhangi bir
Ürün ağırlığı	20 g

Özellik	Değer
Gövde rengi	siyah
Gövde malzemesi	Epoksi reçine PET Çelik Çinko pres döküm
Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı	-5 °C...70 °C
Koruma türü	IP67
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L