


Tek yönlü akış kontrol valfleri

GRLA-3/4-B

Ürün numarası: 151180

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Egzoz debi kontrol valfi geri dönüş fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	G3/4
Pnömatik bağlantı 2	G3/4
Ayar elemanı	Oluklu vida
Montaj türü	vidalanabilir
Kısma yönünde standart anma debisi	4320 l/dak
Blokaj yönünde standart anma debisi	3220 l/dak...4320 l/dak
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Denizcilik sınıflandırması	bkz. sertifika
Patlamaya karşı koruma	Sertifikadaki notu dikkate alın Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Montaj konumu	herhangi bir
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	0.3 bar...10 bar
Kısma yönünde normal debi 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bar, 87-> 0 psi)	7300 l/dak
Geri dönüşsüz yönde 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bar, 87-> 0 psi) normal debi	5440 l/dak...7300 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Temiz oda sınıfı	ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Maks. sıkma torku	60 Nm
Ürün ağırlığı	377 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR

Özellik	Değer
İçi boş civata malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Ayar vidası malzemesi	Pirinç
Somun malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Döner eklem malzemesi	Çinko pres döküm