

Kısmı valfi GRLO-M5-PK-3-B

Ürün numarası: 151182

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Kısmı fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	M5
Pnömatik bağlantı 2	PK-3
Ayar elemanı	Oluklu vida
Montaj türü	vidalanabilir
Kısmı yönünde standart anma debisi	83 l/dak
Çalışma basıncı	0 bar...10 bar
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Nominal genişlik	2 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Kısmı yönünde normal debi 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bar, 87-> 0 psi)	140 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Temiz oda sınıfı	ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Maks. sıkma torku	1.5 Nm
Ürün ağırlığı	10 g
Vida dişli muylu malzemesi	Pirinç nikel kaplı
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Ayar vidası malzemesi	Pirinç
Döner eklem malzemesi	Çinko pres döküm