


Tek yönlü akış kontrol valfleri GRLZ-1/4-PK-4-B

Ürün numarası: 151196

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Besleme havası tek yönlü kısma fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	rakor somunlu iç çapı Ø 4 mm olan tırnaklı nipel için
Pnömatik bağlantı 2	Erkek dış G1/4
Ayar elemanı	Oluklu vida
Montaj türü	vidalanabilir
Kısma yönünde standart anma debisi	260 l/min
Blokaj yönünde standart anma debisi	220 l/min...260 l/min
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Patlamaya karşı koruma	Sertifikadaki notu dikkate alın Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Montaj konumu	herhangi bir
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	0.3 Bar...10 Bar
Kısma yönünde normal debi 0,6-→ 0 MPa (6-→ 0 bar, 87-→ 0 psi)	370 l/min
Gerі dönüşsüz yönde 0,6-→ 0 MPa (6-→ 0 bar, 87-→ 0 psi) normal debi	315 l/min...370 l/min
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Nominal genişlik	6 mm
Maks. sıkma torku	11 Nm
Ürün ağırlığı	44 Gram
Vida dişli muytu malzemesi	Dövme alüminyum alaşım

Özellik	Değer
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Ayar vidası malzemesi	Pirinç
Döner eklem malzemesi	Çinko pres döküm