


Tek yönlü akış kontrol valfleri

GRLZ-1/4-RS-B

Ürün numarası: 151198

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Besleme havası tek yönlü kısma fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	Dişi dış G1/4
Pnömatik bağlantı 2	Erkek dış G1/4
Ayar elemanı	Tırtıl vida
Montaj türü	vidalanabilir
Kısma yönünde standart anma debisi	610 l/dak
Blokaj yönünde standart anma debisi	450 l/dak...820 l/dak
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Patlamaya karşı koruma	Sertifikadaki notu dikkate alın Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Montaj konumu	herhangi bir
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	0.3 bar...10 bar
Kısma yönünde normal debi 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bar, 87-> 0 psi)	1200 l/dak
Geri dönüşsüz yönde 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bar, 87-> 0 psi) normal debi	885 l/dak...1615 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Temiz oda sınıfı	ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Nominal genişlik	6 mm
Maks. sıkma torku	11 Nm
Ürün ağırlığı	59 g
Vida dişli muylu malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu

Özellik	Değer
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Ayar vidası malzemesi	Pirinç
Döner eklem malzemesi	Çinko pres döküm