

# Uzunluk Dengeleme Baęlantısı VAL-M5-5

Ürün numarası: 151209

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Deęer
Yükseklik kompanzatorü vantuz tutucu	5 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Üst vakum baęlantısı
Çalışma basıncı	-0.95 bar...8 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Ürün, Festo'nun batarya üretiminde kullanım için dahili ürün tanımına karşılık gelir:Kütle oranı olarak %1'den fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz.İstisnalar, çeliklerdeki nikel, kimyasal olarak nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, kablolar, elektrik konnektörleri ve bobinlerdir.
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	25 g
Montaj türü	M16x1 erkek diş ile
Vantuz sabitlemesi	M5
Vakum portu	M5
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Alüminyum
Tutma braketi malzemesi	Alüminyum POM yüksek alaşımli paslanmaz çelik