

# Uzunluk Dengeleme Baęlantısı VAL-1/8-10

Ürün numarası: 151210

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Deęer
Yükseklik kompanzatorü vantuz tutucu	10 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Üst vakum baęlantısı
Çalışma basıncı	-0.95 bar...8 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluęu	VDMA24364-B1/B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Ürün, Festo'nun batarya üretiminde kullanım için dahili ürün tanımına karşılık gelir:Kütle oranı olarak %1'den fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz.İstisnalar, çeliklerdeki nikel, kimyasal olarak nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, kablolar, elektrik konnektörleri ve bobinlerdir.
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün aęırlığı	62 g
Montaj türü	M22x1,5 erkek diř ile
Vantuz sabitlemesi	G 1/8
Vakum portu	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Alüminyum
Tutma braketi malzemesi	Alüminyum POM yüksek alařımlı paslanmaz çelik