

# Uzunluk Dengeleme Baęlantısı VAL-1/4-20

Ürün numarası: 151211

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik  | Deęer   |
|--|---|
| Yükseklik kompanzatorü vantuz tutucu           | 20 mm   |
| Montaj konumu                                  | herhangi bir  |
| Tasarım  | Üst vakum baęlantısı  |
| Çalışma basıncı                                | -0.95 bar...8 bar   |
| İşletim ortamı                                 | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava  |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                    | 2 - orta derece korozyona maruziyet   |
| LABS uygunluęu                                 | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk | Ürün, Festo'nun batarya üretiminde kullanım için dahili ürün tanımına karşılık gelir:Kütle oranı olarak %1'den fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz.İstisnalar, çeliklerdeki nikel, kimyasal olarak nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, kablolar, elektrik konnektörleri ve bobinlerdir. |
| Ortam sıcaklığı                                | -10 °C...60 °C  |
| Ürün aęırlığı                                  | 118 g   |
| Montaj türü                                    | M26x1,5 erkek diř ile   |
| Vantuz sabitlemesi                             | G 1/4   |
| Vakum portu                                    | G1/4  |
| Malzeme hakkında not                           | RoHS uyumlu   |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi              | NBR   |
| Gövde malzemesi                                | Alüminyum   |
| Tutma braketi malzemesi                        | Alüminyum<br>POM<br>yüksek alařımlı paslanmaz çelik   |