

Kısmı valfi
GRO-M5-B
Ürün numarası: 151214

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Kısmı fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	M5
Pnömatik bağlantı 2	M5
Ayar elemanı	Tırtıl vida
Montaj türü	isteğe bağlı olarak: Ön panel montajı geçiş deliği ile
Kısmı yönünde standart anma debisi	105 l/dak
Çalışma basıncı	0 bar...10 bar
Ortam sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Patlamaya karşı koruma	Sertifikadaki notu dikkate alın Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Nominal genişlik	2 mm
Montaj konumu	herhangi bir
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	19 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Ayar vidası malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Somun malzemesi	Dövme alüminyum alaşım

Özellik	Değer
Kovan malzemesi	POM