


# Vakum Güvenlik Valfi ISV-M5

Ürün numarası: 151217

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	M5
Üfleme fonksiyonu uygunluğu	8 MPa 8 bar
Montaj konumu	herhangi bir
Çalışma basıncı	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar
-0,05 MPa'da (-0,5 bar, -7,25 psi) gerekli emiş debisi	1 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	4 g
Montaj türü	vidalanabilir
Pnömatik bağlantı 1	M5
Pnömatik bağlantı 2	M5
Filtre malzemesi	sinterlenmiş bronz
Gövde malzemesi	yüksek alaşımlı çelik