


Tek yönlü akış kontrol valfleri

GRLA-1/8-NPT-B

Ürün numarası: 151539

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Egzoz debi kontrol valfi geri dönüş fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	1/8 NPT
Pnömatik bağlantı 2	1/8 NPT
Ayar elemanı	Oluklu vida
Montaj türü	vidalanabilir
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	0.3 bar...10 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Temiz oda sınıfı	ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu