


Tek yönlü akış kontrol valfleri

GRLA-1/4-NPT-B

Ürün numarası: 151547

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Egzoz debi kontrol valfi geri dönüş fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	Dişi dış 1/4 NPT
Pnömatik bağlantı 2	Erkek dış 1/4 NPT
Ayar elemanı	Oluklu vida
Montaj türü	vidalanabilir
Kısma yönünde standart anma debisi	610 l/dak
Blokaj yönünde standart anma debisi	450 l/dak...820 l/dak
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Montaj konumu	herhangi bir
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	0,3 bar...10 bar
Kısma yönünde normal debi 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bar, 87-> 0 psi)	1200 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Temiz oda sınıfı	ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Nominal genişlik	6 mm
Maks. sıkma torku	11 Nm
Vida dişli muylu malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Ayar vidası malzemesi	Pirinç
Döner eklem malzemesi	Çinko pres döküm