

Kablolu soket KMEB-1-24-2.5-LED

Ürün numarası: 151688

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Sinyal durumu göstergesi	Sarı LED
Montaj konumu	herhangi bir
Ürün ağırlığı	125 g
Elektrik bağlantısı 1	EN 175301-803'e göre soket, form C
Elektrik bağlantısı 1, tasarım	köşeli
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Soket
Elektrik bağlantısı 1, kablo çıkışı	açılı
Elektrik bağlantısı 1, kablo çıkışına ilişkin not	90°
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	3
Elektrik bağlantısı 1, montaj türü	merkezi vidalı M2,5 solenoid valf üzerinde
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi	açık uç
Elektrik bağlantısı 2, kutup/damar sayısı	3
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Aşırı gerilim direnci	0.8 kV
Koruyucu topraklama bağlantısı	mevcut
Kablo uzunluğu	2.5 m
Kablo özelliği	Standart
Kablo çapı	5.2 mm
Kablo yapısı	3 x 0,5 mm ²
Damar uçları	Kablo pabucu
Koruma türü	IP65 IEC 60529'a göre
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Kirlenme derecesi	3
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
Kablo kılıfı malzemesi	PVC
Gövde malzemesi	PA66-GF30
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR

Özellik	Değer
Fiş kontakları malzemesi	Gümüş kaplama bakır alaşımı