

Kablolu soket

KMEB-1-230AC-2.5

Ürün numarası: 151690

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
Ürün ağırlığı	125 g
Elektrik bağlantısı 1	EN 175301-803'e göre soket, form C
Elektrik bağlantısı 1, tasarım	köşeli
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Soket
Elektrik bağlantısı 1, kablo çıkışı	açılı
Elektrik bağlantısı 1, kablo çıkışına ilişkin not	90°
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	3
Elektrik bağlantısı 1, montaj türü	merkezi vidalı M2,5 solenoid valf üzerinde
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi	açık uç
Elektrik bağlantısı 2, kutup/damar sayısı	3
Nominal çalışma gerilimi AC	230 V
Aşırı gerilim direnci	4 kV
Koruyucu topraklama bağlantısı	mevcut
Kablo uzunluğu	2.5 m
Kablo özelliği	Standart
Kablo çapı	5.2 mm
Kablo yapısı	3 x 0,5 mm ²
Damar uçları	Kablo pabucu
Koruma türü	IP65 IEC 60529'a göre
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB düşük gerilim yönergesine göre AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Kirlenme derecesi	3
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
Kablo kılıfı malzemesi	PVC
Gövde malzemesi	PA66-GF30
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR

Özellik	Değer
Fiş kontakları malzemesi	Gümüş kaplama bakır alaşımı