


Ara plaka MUH-ZP-D-3-L-24G

Ürün numarası: 151715
Üretimden kalkacak ürün

İmalattan kalkan tip. 2026'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	14,5 mm
Valf dilimi genişliği	72 mm
Tetikleme şekli	elektriksel
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Yardımcı el kumanda	İtme
Geriye dönme şekli	mekanik yay
Kumanda şekli	direkt
Akış yönü	tek yönlü
Çalışma basıncı	-0,9 ... 10 bar
Pilot basıncı	2 ... 10 bar
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Müsaade edilir gerilim salınımı	+/- 10 %
Müsaade edilebilirlik	c UL us - Recognized (OL)
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-20 ... 40 °C
Kullanım havası sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Koruma sınıfı	IP65
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	500 g
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR