

**Iřıklı conta**  
**MEB-LD-12-24DC**  
Ürün numarası: 151717

**FESTO**



**Veri sayfası**

Özellik	Değer
Anahtarlama konumu göstergesi	LED
Montaj türü	merkezi vidalı M2,5 solenoid valf üzerinde
Ürün ağırlığı	0.6 g
Elektrik bağlantısı	C formu DIN EN 175301-803'e göre kare tasarım MSEB
Çalışma gerilimi aralığı DC	12 V...24 V
Koruyucu topraklama bağlantısı	mevcut
Nominal güç ışıklı sızdırmazlık elemanı	0.05 W
Koruma türü	IP65
Ortam sıcaklığı	-25 °C...85 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Gövde malzemesi	TPE-U(PU)
Renk	şeffaf