


# Basınçlı hava tankı VZS-10-B

Ürün numarası: 151923

FESTO

EU Yönetmeliği 87/404/EEC ve EN 286-1:1998'e uygun.  
Üretimden kalkan ürünler. 2011'e kadar mevcut.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Hacim	10 l
Montaj konumu	Aşağıya doğru su tahliyesi
Uygun olduğu standart	EN 286-1
Çalışma basıncı	-0,95 ... 16 bar
Kullanım havası	Nitrojen Basınçlı hava
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	basınç tanklarının EU yönetmeliğine uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	4
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 100 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 100 °C
Müsaade edilebilirlik	TÜV
Maks. sıkma torku, bağlantı dışı	130 Nm
Maks. sıkma torku, su tahliye	27 Nm
Ürün ağırlığı	6.000 g
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Su boşatma bağlantısı	G3/8
Pnömatik bağlantı	G1
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez
Malzeme bilgisi, hava haznesi	Çelik cılalı