

# Kaplin soketi KD1-M3-A

Ürün numarası: 151995

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	1.5 mm
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	44 l/dak
ISO 8778'e göre normalleştirilmiş nominal akış	47.7 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:--] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Nominal sıkma torku	0.6 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 10
Ürün ağırlığı	2.9 g
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış M3
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Yay malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Gövde malzemesi	Pirinç, nikel kaplı
Dış contası malzemesi	NBR yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Dişli parça malzemesi	Pirinç, nikel kaplı
Bilye malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Valf gövdesi malzemesi	Pirinç
Malzeme kilit açma kovanı	Pirinç, nikel kaplı