


Lineer aktuatör|Lineer silindir DGO-32- -PPV-A-B

Ürün numarası: 15225

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Strok	10 mm...3500 mm
Piston çapı	32 mm
Sönümlleme	iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümlleme
Montaj konumu	herhangi bir
Birlikte götürme prensibi	zorla kilitlenen (miknatis)
Konum algılama	yaklaşım sensörü için
Çalışma basıncı	1.4 bar...7 bar
Çalışma şekli	çift etkili
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Sönümlleme uzunluğu	20 mm
0,6 MPa' da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, geri dönüş	483 N
0,6 MPa' da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme	483 N
10 mm strok başına hareketli kütle ek yük	6 g
0 mm strokta temel ağırlık	2400 g
Pnömatik bağlantı	G1/8
Kapak malzemesi	Alüminyum
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR TPE-U(PU)
Gövde malzemesi	yüksek alaşımlı çelik