

Lineer aktuatör|Lineer silindir DGO-1/2"- -P-A-B

Ürün numarası: 15227

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Strok	0.04 in...157 in
Piston çapı	1/2"
Sönümlleme	Esnek sönümlleme halkaları/plakaları iki taraflı
Kılavuz	Kayar yatak
Çalışma basıncı	2 bar...7 bar
Çalışma şekli	çift etkili
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C...60 °C
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, geri dönüş	68 N
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme	68 N
Pnömatik bağlantı	10-32 UNF-2B