


Lineer aktuatör|Lineer silindir DGO-5/8"- -PPV-A-B

Ürün numarası: 15228

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Strok	0.04 in...157 in
Piston çapı	5/8"
Sönümlleme	iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümlleme
Kılavuz	Kayar yatak
Birlikte götürme prensibi	zorla kilitlenen (mıknatıs)
Çalışma basıncı	1.7 bar...7 bar
Çalışma şekli	çift etkili
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Sönümlleme uzunluğu	14 mm
Pnömatik bağlantı	10-32 UNF-2B