


# Lineer aktuatör|Lineer silindir DGO-3/4"- -PPV-A-B

Ürün numarası: 15229

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Strok	0.04 in...157 in
Piston çapı	3/4 "
Sönümlleme	iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümlleme
Kılavuz	Kayar yatak
Birlikte götürme prensibi	zorla kilitlenen (mıknatıs)
Çalışma basıncı	1.6 bar...7 bar
Çalışma şekli	çift etkili
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Sönümlleme uzunluğu	17 mm
Pnömatik bağlantı	1/8 NPT