


# Lineer aktuatör|Lineer silindir DGO-1 1/4"- -PPV-A-B

Ürün numarası: 15231

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Strok	0.04 in...157 in
Piston çapı	1 1/4"
Sönümlleme	iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümlleme
Kılavuz	Kayar yatak
Birlikte götürme prensibi	zorla kilitlenen (mıknatıs)
Çalışma basıncı	1.4 bar...7 bar
Çalışma şekli	çift etkili
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Sönümlleme uzunluğu	20 mm
Pnömatik bağlantı	1/8 NPT