

# Hortum PUN-6X1-SI

Ürün numarası: 152586

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                 | Değer                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dış çap                                 | 6 mm                                                                                                                                                                             |
| akışla ilgili bükülme yarıçapı          | 26.5 mm                                                                                                                                                                          |
| İç çap                                  | 4 mm                                                                                                                                                                             |
| Min. bükme yarıçapı                     | 16 mm                                                                                                                                                                            |
| Uygulama notu                           | Ester bazlı TPE-U<br>Plastik hortum, yalnızca kılıfları fosforik asit esteri içermiyorsa kablolarla temas edecek şekilde döşenebilir. Aksi halde plastik hortum zarar görebilir. |
| Hortum özellikleri                      | Enerji zincirleri için uygun                                                                                                                                                     |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa...0.7 MPa<br>-0.95 bar...7 bar<br>-13.775 psi...101.5 psi                                                                                                             |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı         | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi                                                                                                                |
| Ruhsat                                  | TÜV                                                                                                                                                                              |
| Sertifikayı düzenleyen kuruluş          | B 013277 0506 00                                                                                                                                                                 |
| İşletim ortamı                          | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava                                                                                                                                   |
| Yangın testi malzeme                    | UL94 HB                                                                                                                                                                          |
| LABS uygunluğu                          | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                   |
| Ortam sıcaklığı                         | -35 °C...60 °C                                                                                                                                                                   |
| Uzunluğa göre ürün ağırlığı             | 0.0192 kg/m                                                                                                                                                                      |
| Pnömatik bağlantı                       | dış çapı Ø 6 mm olan soket bağlantısı için<br>rakor somunlu iç çapı Ø 4 mm olan tırnaklı nipel için<br>çapı Ø 4 mm olan geçmeli nipel için                                       |
| Renk                                    | gümüş                                                                                                                                                                            |
| Shore sertliği                          | D 52 +/-3                                                                                                                                                                        |
| Malzeme hakkında not                    | RoHS uyumlu                                                                                                                                                                      |
| Hortum malzemesi                        | TPE-U(PU)                                                                                                                                                                        |