


Vantuz
VAS-125-3/8-NBR
Ürün numarası: 152605

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	7 mm
Vantuz çapı	125 mm
Etkili emiş çapı	105 mm
Bağlantı konumu	üst
Vantuz biçimi	yuvarlak yassı
Çalışma basıncı	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominal çalışma basıncı	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7:::] dayalı atmosferik hava
LABS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
%70 vakumda ayrılma kuvveti	606 N
Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti	606 N
Sabitleme vida dişi	G3/8
Vantuz sabitlemesi	G3/8
Vakum portu	G3/8
Renk	siyah
Shore sertliği	70 +/- 5
Vida dişli muylu malzemesi	Çinko pres döküm
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Vantuz malzemesi	NBR