


Vakum anahtarı VPEV-W-KL-LED-GH

Ürün numarası: 152619

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Ruhsat	RCM işareti
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Ölçme büyüklüğü	Bağıl basınç
Ölçüm metodu	Pnömatik-elektrikli basınç dönüştürücü
Basınç ölçüm aralığı	-0.8 bar...-0.25 bar
Çalışma basıncı	-1 bar...0 bar
Maks. aşırı yük basıncı	8 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Akışkan sıcaklığı	0 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Anahtarlama elemanı işlevi	Değiştirici
Histerezis	0.08 bar...0.25 bar
Maks. anahtarlama frekansı	3 Hz
Maks. çıkış akımı	2500 mA
Çalışma gerilimi aralığı DC	10 V...30 V
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Vidalı terminal
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	Vidalı terminal
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	4
Montaj türü	geçiş deliği ile şapka raylı isteğe bağlı olarak:
Montaj konumu	herhangi bir
Pnömatik bağlantı	M5
Ürün ağırlığı	56 g
Gövde malzemesi	PA PET POM

Özellik	Değer
Diyafram malzemesi	NBR
Anahtarlama durumu göstergesi	Sarı LED
Eşik değerlerin ayar aralığı	-0.8 bar...-0.25 bar
Koruma türü	IP20
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III